

Импульсный источник питания Mean Well серии HRP(G)-300; HRP(G)-450; HRP(G)-600 ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с основными техническими характеристиками и изучения принципа работы, монтажа и эксплуатации источника питания серии HRP(G)-300; HRP(G)-450; HRP(G)-600.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Источник вторичного электропитания серии HRP, HRP(G) (далее по тексту - источник) преобразует сетевое напряжение однофазного переменного тока системы электроснабжения общего назначения в стабилизированное напряжение постоянного тока для питания радиоэлектронных устройств.

2.2. Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

2.3. Условия эксплуатации:

- a) температура окружающей среды приведена в Таблице №1;
- b) относительная влажность воздуха от 20 до 90 % без образования конденсата.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Электрические характеристики источника соответствуют параметрам, указанным в Таблице №1.

3.2. Наименование модели HRP(G)-xxx-yy, где HRP, HRP(G) - наименование серии, xxx – ориентировочное значение мощности 300; 450; 600, yy – номинальное выходное напряжение 3,3; 5; 7,5; 12; 15; 24; 36; 48.

3.3. Дата выпуска источника указана на этикетке с заводским номером (S/N) расположенной на кожухе. Расшифровка приведена в Приложении №1.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. В комплект поставки входят:

- источник питания 1 шт.
- паспорт 1 экз.
- упаковочная тара 1 шт.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током источник питания соответствует классу I.

5.2. Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасные для жизни напряжения от электросети.

5.3. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Проверьте отсутствие внешних повреждений.

6.2. Установите источник в устройство, в котором он должен эксплуатироваться.

6.3. Произведите подключение в соответствии с маркировкой над клеммной колодкой.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Техническое обслуживание источника должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания источника, должен

состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего.

7.2. С целью поддержания исправности источника в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

7.3. Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение индикатора, наличие напряжения на нагрузке, проверка соединений.

7.4. При возникновении неисправности в первую очередь следует проверить правильность подключения источника к сети и соответствие параметров сетевого напряжения и нагрузки норме. При невозможности самостоятельно устранить нарушения в работе источника направьте его в ремонт.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1. При длительном хранении источник должен быть упакован в штатную упаковку и храниться в помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли. В помещении должна быть температура в пределах от -40 до +85 °С и относительная влажность от 10 до 95%.

8.2. Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом транспорта закрытого типа.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) поставки источника.

9.3. Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения и следы вмешательства в электрическую схему.

Производитель: Mean Well Enterprises Co. Ltd No. 28, Wu Chuan 3rd Road, Wu Ku Ind. Park, Taiwan, 248
<http://www.meanwell.com>
mail: meanwell@eltech.spb.ru

Таблица №1.

Параметр \ Модель	HRP(G)-300-3.3	HRP(G)-300-5	HRP(G)-300-7.5	HRP(G)-300-12	HRP(G)-300-15	HRP(G)-300-24	HRP(G)-300-36	HRP(G)-300-48
Диапазон входного напряжения, В AC	85...264							
Диапазон частоты вх. напряжения, Гц	47...63							
Номинальное выходное напряжение, В	3,3	5	7,5	12	15	24	36	48
Номинальный выходной ток, А	60	60	40	27	22	14	9	7
Номинальная мощность, Вт	198	300	300	324	330	336	324	336
Шумы и пульсации, мВ, размах	80	80	100	120	150	150	250	250
Габариты, мм	199×105×41							
Рабочая температура при ном. мощн., °С	-40...+50							
Макс. рабочая температура со снижением вых. мощности., °С	+70 при 50% ном. мощности							

Таблица №1. Продолжение.

Параметр \ Модель	HRP(G)-450-3.3	HRP(G)-450-5	HRP(G)-450-7.5	HRP(G)-450-12	HRP(G)-450-15	HRP(G)-450-24	HRP(G)-450-36	HRP(G)-450-48
Диапазон входного напряжения, В AC	85...264							
Диапазон частоты вх. напряжения, Гц	47...63							
Номинальное выходное напряжение, В	3,3	5	7,5	12	15	24	36	48
Номинальный выходной ток, А	90	90	60	37,5	30	18,8	12,5	9,5
Номинальная мощность, Вт	297	450	450	450	450	451,2	450	456
Шумы и пульсации, мВ, размах	80	80	100	120	150	150	240	240
Габариты, мм	218×105×41							
Рабочая температура при ном. мощн., °С	-40...+50							
Макс. рабочая температура со снижением вых. мощности., °С	+70 при 50% ном. мощности							

Таблица №1. Продолжение.

Параметр \ Модель	HRP(G)-600-3.3	HRP(G)-600-5	HRP(G)-600-7.5	HRP(G)-600-12	HRP(G)-600-15	HRP(G)-600-24	HRP(G)-600-36	HRP(G)-600-48
Диапазон входного напряжения, В AC	85...264							
Диапазон частоты вх. напряжения, Гц	47...63							
Номинальное выходное напряжение, В	3,3	5	7,5	12	15	24	36	48
Номинальный выходной ток, А	120	120	80	53	43	27	17,5	13
Номинальная мощность, Вт	396	600	600	636	645	648	630	624
Шумы и пульсации, мВ, размах	100	100	100	120	150	150	200	240
Габариты, мм	218×105×63,5							
Рабочая температура при ном. мощн., °С	-40...+50							
Макс. рабочая температура со снижением вых. мощности., °С	+70 при 50% ном. мощности							

Приложение №1.

Идентификация заводского номера.

R A7 0 012345

1 2 3 4

1	Место производства	C D E H P R	Произведен в Тайване Произведен в Китае (Гуанджоу) Произведен в Китае (Сужоу) Произведен в Китае (Гуанджоу) в соответствии с ROHS Полуфабрикат Произведен в Тайване в соответствии с ROHS
2	Год производства	A0, A1, A2...A9 B0, B1, B2...B9 C0, C1, C2...C9	2000 год, 2001 год, 2002 год...2009 год 2010 год, 2011 год, 2012 год...2019 год 2020 год, 2021 год, 2022 год...2029 год
3	Месяц производства	1 2 0 A B	январь февраль октябрь ноябрь декабрь
4	Номер продукта произведенного в данном месяце	012345	

Пример: RA70012345. Произведен в Тайване в соответствии с ROHS в октябре 2007 года, порядковый номер 12345