



# АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК VAULT SST

Утилитарный аварийный/аварийно-эвакуационный светильник в корпусе из нержавеющей стали. Доступен в двух размерах для достижения необходимой дальности распознавания.

## Применение

Используется для организации аварийного освещения или обозначения эвакуационных выходов, направления путей эвакуации, мест размещения средств пожарной безопасности преимущественно на объектах с агрессивной средой, производственных предприятиях, а также тоннелях.

## Преимущества

Корпус из нержавеющей стали

Степень защиты IP66

Рассеиватель из закалённого стекла

До 3 часов работы от встроенной АКБ

Дальность распознавания до 40м

Система дистанционного тестирования  
Teletest

Равномерная и яркая подсветка пиктограмм



## Способы монтажа



Накладной



Подвесной



Торцевой(настенный)

## Технические характеристики




50/60Гц

~230В

LiFePO4

IP66



8 / 12 Вт

ГАРАНТИЯ  
**3**  
ГОДА













## Артикулы

| Дистанция распознавания и мощность |                                 |                         |                           |                           |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Тип монтажа                        | Время работы в аварийном режиме | Способ тестирования     | 30м / 8Вт                 | 40м / 12Вт                |
| Накладной                          | 1,5 часа                        | Кнопка «Тест»           | V1-C0-00432-01A01-6600865 | V1-C0-00432-01A01-6601265 |
|                                    |                                 | Teletest, Кнопка «Тест» | V1-C0-00432-01AT0-6600865 | V1-C0-00432-01AT0-6601265 |
|                                    | 3 часа                          | Кнопка «Тест»           | V1-C0-00432-01A01-6600865 | V1-C0-00432-01A01-6601265 |
|                                    |                                 | Teletest, Кнопка «Тест» | V1-C0-00432-01AT3-6600865 | V1-C0-00432-01AT3-6601265 |
| Подвесной                          | 1,5 часа                        | Кнопка «Тест»           | V1-C0-00432-30A01-6600865 | V1-C0-00432-30A01-6601265 |
|                                    |                                 | Teletest, Кнопка «Тест» | V1-C0-00432-30AT0-6600865 | V1-C0-00432-30AT0-6601265 |
|                                    | 3 часа                          | Кнопка «Тест»           | V1-C0-00432-30A03-6600865 | V1-C0-00432-30A03-6601265 |
|                                    |                                 | Teletest, Кнопка «Тест» | V1-C0-00432-30AT3-6600865 | V1-C0-00432-30AT3-6601265 |
| Торцевой настенный                 | 1,5 часа                        | Кнопка «Тест»           | V1-C0-00432-02A01-6600865 | V1-C0-00432-02A01-6601265 |
|                                    |                                 | Teletest, Кнопка «Тест» | V1-C0-00432-02AT0-6600865 | V1-C0-00432-02AT0-6601265 |
|                                    | 3 часа                          | Кнопка «Тест»           | V1-C0-00432-02A03-6600865 | V1-C0-00432-02A03-6601265 |
|                                    |                                 | Teletest, Кнопка «Тест» | V1-C0-00432-02AT3-6600865 | V1-C0-00432-02AT3-6601265 |

## Аксессуар

| Наименование   | Артикул                   |
|--|---------------------------|
| Устройство тестирования группы аварийных светильников Teletest | V1-EM-00588-21AT0-2000000 |

## Пиктограммы

| Описание  | Артикул для версии 30м | Артикул для версии 40м |
|---|------------------------|------------------------|
|    | V4-EM-00.1530.ADV-0001 | V4-EM-00.2040.ADV-0001 |
|    | V4-EM-00.1530.ADV-0011 | V4-EM-00.2040.ADV-0011 |
|    | V4-EM-00.1530.ADV-0002 | V4-EM-00.2040.ADV-0002 |
|    | V4-EM-00.1530.ADV-0006 | V4-EM-00.2040.ADV-0006 |
|   | V4-EM-00.1530.ADV-0005 | V4-EM-00.2040.ADV-0005 |
|  | V4-EM-00.1530.ADV-0022 | V4-EM-00.2040.ADV-0022 |
|  | V4-EM-00.1530.ADV-0019 | V4-EM-00.2040.ADV-0019 |
|  | V4-EM-00.1530.ADV-0007 | V4-EM-00.2040.ADV-0007 |
|  | V4-EM-00.1530.ADV-0008 | V4-EM-00.2040.ADV-0008 |
|  | V4-EM-00.1530.ADV-0004 | V4-EM-00.2040.ADV-0004 |
|  | V4-EM-00.1530.ADV-0003 | V4-EM-00.2040.ADV-0003 |
|  | V4-EM-00.1530.ADV-0041 | V4-EM-00.2040.ADV-0041 |